

DURATECH

TOO150x50-Ø20

EAN 4031582322521

Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

| | |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka | 150 mm |
| Šířka kola | 50 mm |
| Osa kolečka Ø | 20 mm |
| Délka náboje | 60 mm |
| Teplota | - 40 / + 80 °C |
| Standard | EN 12533 |
| Hmotnost | 0.731 kg |
| Tvrdost běhounu | Shore D 75 |
| Dynamická nosnost | 800 kg |
| Statická nosnost | 1600 kg |

Dimensions



Vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ● ● |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

Structure & Mounting

