

# DURATECH

## TOO150x50-Ø20

EAN 4031582322521

Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment plan (bucșă antifricțiune)

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	150 mm
Lățimea roții	50 mm
Alezaj butuc	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Greutate	0.731 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	800 kg
Sarcină statică	1600 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Structure & Mounting

