

DURATECH

TOO160x50-Ø20

EAN 4031582322538

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Diámetro del eje	20 mm
Longitud de cubo	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	0.876 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	850 kg
Capacidad de carga estática	1700 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Estructura y montaje

