

# DURATECH

TOO160x50-Ø20

EAN 4031582322538

Nehéz kivitelű poliamid kerék, siklócsapággal

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


## Műszaki adatok

Kerékátmérő	160 mm
Kerékszélesség	50 mm
Tengelyfurat átmérője	20 mm
Agyhossz	60 mm
Hőtartomány	- 40 / + 80 °C
Szabvány	EN 12533
Súly	0.876 kg
Futófelület keménysége	Shore D 75
Terhelhetőség	850 kg
Statikus teherbírás	1700 kg

## Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

## Méretetek



## Szerkezet és Szerelés

