

DURATECH

TOO200x50-Ø25

EAN 4031582322552

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Alésage - Ø	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12533
Poids	1.212 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Capacité de charge statique	2000 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Construction et montage

