

# DURATECH

TOO200x50-Ø25

EAN 4031582322552

Centro della ruota in poliammide, pesante, mozzo a foro passante

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Foro asse Ø	25 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso	1.212 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	1000 kg
Portata statica	2000 kg

## Dimensioni



## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

## Struttura e montaggio

