

DURATECH

TOO200x50-Ø25

EAN 4031582322552

Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager, Heavy Duty uitvoering



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	50 mm
Asgat-Ø	25 mm
Naaflengte	60 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	1.212 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	1000 kg
Statisch draagvermogen	2000 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Structuur en montage

