

DURATECH

TOO200x50-Ø25

EAN 4031582322552

Центр колеса із поліаміду, надміцний, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
Діаметр отвору осі	25 MM
Довжина ступиці	60 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	1.212 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	1000 кг
допустиме навантаження (статичне)	2000 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

