

DURATECH

TOO250x50-Ø25

EAN 4031582322569

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	250 mm
Largeur de roue	50 mm
Alésage - Ø	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12533
Poids	1.54 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	1100 kg
Capacité de charge statique	2200 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Construction et montage

