

# DURATECH

TOO250x50-Ø25

EAN 4031582322569

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## Технические характеристики

Диаметр колеса	250 мм
Ширина колеса	50 мм
Отверстие оси Ø	25 мм
Длина втулки	60 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	1.54 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	1100 кг
Допустимая статическая нагрузка	2200 кг

## Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

## Dimensions



## Structure & Mounting

