

DURATECH

TOO250x50-Ø25

EAN 4031582322569

Центр колеса із поліаміду, надміцний, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	250 MM
Ширина колеса	50 MM
Діаметр отвору осі	25 MM
Довжина ступиці	60 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	1.54 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	1100 кг
допустиме навантаження (статичне)	2200 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

