

# DURATECH

## TOP125x50-Ø20

EAN 4031582322682

Центр колеса із поліаміду, надміцний, прецизійний шарикопідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса                    | 125 MM                 |
| Ширина колеса                     | 50 MM                  |
| Діаметр отвору осі                | 20 MM                  |
| Довжина ступиці                   | 60 MM                  |
| Температура                       | - 40 / + 80 °C         |
| Стандарт                          | EN 12533               |
| Вага                              | 0.805 кг               |
| Міцність покриття                 | Міцність за Шором D 75 |
| Тип підшипнику                    | 6204 Номер             |
| Вантажопідйомність                | 700 кг                 |
| допустиме навантаження (статичне) | 1400 кг                |

### Advantages at a glance

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ● ● |
| Шум при переміщенні      | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя                    | ● ● ● ● ● |
| Стійкий до корозії       | ● ● ● ○ ○ |

### Dimensions



### Structure & Mounting

