

# DURATECH

## TOP150x50-Ø20

EAN 4031582322699

Centro della ruota in poliammide, pesante, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	150 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Foro asse Ø	20 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso	0.998 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Cuscinetto	6204 No.
Portata	800 kg
Portata statica	1600 kg

### Dimensioni



### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasioni	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Struttura e montaggio

