

DURATECH

TOP150x50-Ø20

EAN 4031582322699

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	150 мм
Ширина колеса	50 мм
Отверстие оси Ø	20 мм
Длина втулки	60 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	0.998 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Тип подшипника	6204 Нет.
Допустимая динамическая нагрузка	800 кг
Допустимая статическая нагрузка	1600 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

