

DURATECH

TOP160x50-Ø20

EAN 4031582322705

Núcleo da roda de poliamida, para alta carga, rolamento rígido de esferas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	160 mm
Largura da roda	50 mm
Diâmetro do eixo	20 mm
comprimento do cubo da roda	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	1.136 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Rolamento	6204 No.
Capacidade de carga	850 kg
Cap. de carga estática	1700 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

