

DURATECH

TOP160x50-Ø20

EAN 4031582322705

Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment de precizie cu bile

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	50 mm
Alezaj butuc	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Greutate	1.136 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Rulment	6204 Nr.
Sarcină dinamică	850 kg
Sarcină statică	1700 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

