

DURATECH

TOP160x50-Ø20

EAN 4031582322705

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	50 мм
Отверстие оси Ø	20 мм
Длина втулки	60 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	1.136 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Тип подшипника	6204 Нет.
Допустимая динамическая нагрузка	850 кг
Допустимая статическая нагрузка	1700 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

