

DURATECH

TOP160x50-Ø20

EAN 4031582322705

Центр колеса із поліаміду, надміцний, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	50 MM
Діаметр отвору осі	20 MM
Довжина ступиці	60 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	1.136 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Тип підшипнику	6204 Номер
Вантажопідйомність	850 кг
допустиме навантаження (статичне)	1700 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ●
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

