

DURATECH

TOP250x50-Ø25

EAN 4031582322743

聚酰胺制轮心,重载,精密滚珠轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	250 毫米
车轮宽度	50 毫米
轮轴孔 直径	25 毫米
轴心长度	60 毫米
温度	- 40 / + 80 摄氏度
标准	EN 12533
重量	1.858 公斤
轮面硬度	支杆 D 75
轴承	6205 第
动(力)载重量	1100 公斤
静载重量	2200 公斤

Dimensions



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

