

MAXTECH

UAI050x20-Ø6

EAN 4031582322828

Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení,
Běhoun: polyuretan, kluzné uložení



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	50 mm
Šířka kola	20 mm
Osa kolečka Ø	6 mm
Délka náboje	21.5 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.029 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 40
Dynamická nosnost	50 kg
Statická nosnost	100 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○