

MAXTECH

UAI050x20-Ø6

EAN 4031582322828

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda | 50 mm |
| Ancho de la rueda | 20 mm |
| Diámetro del eje | 6 mm |
| Longitud de cubo | 21.5 mm |
| Temperatura | - 40 / + 80 °C |
| Norma | EN 12530 |
| Peso de la rueda | 0.029 kg |
| Dureza del bandaje | Shore D 40 |
| Capacidad de carga | 50 kg |
| Capacidad de carga estática | 100 kg |

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

| | |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |