

# MAXTECH

UAI050x20-Ø6

EAN 4031582322828

Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Tehniskie dati

Riteņa diametrs	50 mm
Riteņa platums	20 mm
Riteņa ass Ø	6 mm
Rumbas platums	21.5 mm
Temperatūra	- 40 / + 80 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.029 kg
Kontakslāņa cietība	Shore D 40
Kravnesība - kustībā	50 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	100 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○