

# MAXTECH

UAK050x20-Ø6

EAN 4031582322835

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda        | 50 mm          |
| Ancho de la rueda           | 20 mm          |
| Diámetro del eje            | 6 mm           |
| Longitud de cubo            | 22 mm          |
| Temperatura                 | - 25 / + 80 °C |
| Norma                       | EN 12530       |
| Peso de la rueda            | 0.066 kg       |
| Dureza del bandaje          | Shore D 42     |
| Capacidad de carga          | 50 kg          |
| Capacidad de carga estática | 100 kg         |

## Dimensiones



## Ventajas en un vistazo

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura  | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |