

MAXTECH

UAO050x20-Ø8

EAN 4031582322842

Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	50 mm
Riteņa platums	20 mm
Riteņa ass Ø	8.3 mm
Rumbas platums	21 mm
Temperatūra	- 40 / + 80 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.029 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 40
Kravnesība - kustībā	50 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	100 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○