

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Номер на4031582322941  
00027145

Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Maxtech
Вид на продукта	Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	160 kg
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,356 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	32 mm
Диаметър на отворите Ос	8,3 mm
Дължина на центъра	36,5 mm
Твърдост на Резба (D)	40 бряг D

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Номер на

4031582322941  
00027145

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

