

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Objednávací číslo4031582322941  
00027145

Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role ● ● ● ○ ○

Hluk pohybu ● ● ● ○ ○

Úbytek ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Typ produktu	Kolo
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	160 kg
Statický Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,356 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	8,3 mm
Délka poklice	36,5 mm
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Objednáací číslo

4031582322941  
00027145

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

