

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Bestillingsnumm

4031582322941  
00027145



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produkt navn	Maxtech
Produkttype	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	160 kg
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,356 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	8,3 mm
Navlængde	36,5 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	40 Shore D

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Bestillingsnumm

4031582322941  
00027145

## TEKNISKE TEGNINGER

---

