

MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN
Número de4031582322941
00027145

La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Maxtech

Tipo de producto Aro

Estándar EN12530 - Dispositivos Ruedas

Capacidad de carga a 3 km/h 160 kg

Capacidad de carga estática 320 kg

Rango de temperatura (mínimo) -25 °C

Rango de temperatura (máximo) 80 °C

Peso total 0,356 kg

ARO

Material del cuerpo Poliamida

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Inyectado

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 125 mm

Ancho de Banda de rodadura 32 mm

Diámetro del agujero del Eje 8,3 mm

Longitud del cubo 36,5 mm

Dureza de la Banda de rodadura (D) 40 Shore D

MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN
Número de

4031582322941
00027145

DIBUJOS TÉCNICOS

