

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Numero4031582322941  
00027145

L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo di prodotto	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	160 kg
Portata statica	320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,356 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Asse diametro del foro	8,3 mm
Lunghezza mozzo	36,5 mm
Durezza del Battistrada (D)	40 Shore D

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Numero

4031582322941  
00027145

## DISEGNI TECNICI

---

