

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Pasūtījuma4031582322941  
00027145

Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Maxtech

Produkta veids Ritenis

Standarta EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi

Kravnesība pie 3 km/h 160 kg

Statiskā kravnesība 320 kg

Temperatūras diapazons  
(minimālais) -25 °CTemperatūras diapazons  
(maksimālais) 80 °C

Kopējais svars 0,356 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	8,3 mm
Rumbas garums	36,5 mm
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Pasūtījuma

4031582322941  
00027145

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

