

MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN
Bestelnummer

4031582322941
00027145



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Producttype	Wiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,356 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Diameter Asgat	8,3 mm
Naaflengte	36,5 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN
Bestelnummer

4031582322941
00027145

TECHNISCHE TEKENINGEN

