

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Номер заказа4031582322941  
00027145

Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Maxtech
Тип продукта	Колесо
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	160 kg
Грузоподъемность статическая	320 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,356 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	32 mm
Диаметр отверстия Ось	8,3 mm
Длина хаба	36,5 mm
Твердость Протектор (D)	40 Береговая D

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Номер заказа

4031582322941  
00027145

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

