

MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN
Broj porudžbine4031582322941
00027145

Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Maxtech

Vrsta proizvoda Tocak

Standard EN12530 - Kastori uređaja

Nosivost na 3 km/h 160 kg

Statički Nosivost 320 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -25 °C

Opseg temperature (maksimalni) 80 °C

Ukupna težina 0,356 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
dimenzija rupa osovina	8,3 mm
duzina glavčine	36,5 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN
Broj porudžbine

4031582322941
00027145

TEHNIČKI CRTEŽI

