

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Номер4031582322941  
00027145

Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стойкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Maxtech
Тип продукту	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	160 kg
Статичний Вантажопідйомність	320 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,356 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Діаметр отвору Вісь	8,3 mm
Довжина хаба	36,5 mm
Твердість Протектор (D)	40 Прибережна D

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN  
Номер

4031582322941  
00027145

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

