

MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN
订单号

4031582322941
00027145



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Maxtech
产品类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	160 kg
静态载重	320 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	0.356 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	8.3 mm
中心长度	36.5 mm
胎面硬度 (D)	40 肖氏 D

MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN
订单号

4031582322941
00027145

技术图纸

