

# MAXTECH

UAP200x32-Ø8

EAN 4031582323023

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Diámetro del eje	8.1 mm
Longitud de cubo	36.5 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.777 kg
Dureza del bandaje	Shore D 40
Capacidad de carga	160 kg
Capacidad de carga estática	320 kg

## Dimensiones



## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○