

# MAXTECH

UAR080x38-Ø12 HL44,4 grey

EAN 4031582323085

Jantă din poliamidă suprafață de rulare din poliuretan, rulment cu colivie cu ace

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Date Tehnice

Diametrul roții	80 mm
Lățimea roții	38 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	44.4 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.192 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	150 kg
Sarcină statică	300 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○