

MAXTECH

UAR100x32-Ø12 HL44,4 grey

EAN 4031582323092

Jantă din poliamidă suprafață de rulare din poliuretan, rulment cu colivie cu ace



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	32 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	44.4 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.212 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	150 kg
Sarcină statică	300 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○