

MAXTECH

UAR125x32-Ø12 HL44,4 grey

EAN 4031582323146

Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	32 мм
Отвор на оста-Ø	12 мм
Дължина на втулката	44.4 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.27 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	200 кг
Статична товароносимост	400 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○