

MAXTECH

UAR125x32-Ø12 HL44,4 grey

EAN 4031582323146

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Diámetro del eje	12 mm
Longitud de cubo	44.4 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.27 kg
Dureza del bandaje	Shore D 42
Capacidad de carga	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○