

MAXTECH

UAR125x32-Ø12 HL44,4 grey

EAN 4031582323146

Centro della ruota in poliammide.

Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetto a rulli

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Foro asse Ø	12 mm
Lunghezza mozzo	44.4 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.27 kg
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	200 kg
Portata statica	400 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○