

MAXTECH

UAR125x32-Ø12 HL44,4 grey

EAN 4031582323146

Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	32 mm
Asgat-Ø	12 mm
Naaflengte	44.4 mm
Temperatuur	- 25 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.27 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○