

MAXTECH

UAR125x38-Ø12 HL44,4 grey

EAN 4031582323160

Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	38 мм
Отвор на оста-Ø	12 мм
Дължина на втулката	44.4 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.316 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	300 кг
Статична товароносимост	600 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○