

MAXTECH

UAR125x38-Ø12 HL44,4 grey

EAN 4031582323160

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano injectado, rolamento de agulhas



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	38 mm
Diâmetro do eixo	12 mm
comprimento do cubo da roda	44.4 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.316 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 42
Capacidade de carga	300 kg
Cap. de carga estática	600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○