

# ELASTECH

UEP160x46-Ø12

EAN 4031582070361

Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk sort gummi, DIN-kugleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Illustrationen kan afvige fra originalen

## Tekniske data

Hjul-Ø	160 mm
Hjulbredde	46 mm
Boring-Ø	12.5 mm
Navlængde	60 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Vægt	0.929 kg
Hjulbane hårdhed	Shore A 63
Belastning (dynamisk)	300 kg
Belastning (statisk)	600 kg

## Dimensioner



## Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○