

# ELASTECH

UEP160x46-Ø12

EAN 4031582070361

Poliamid keréktárcsa, fekete elasztikus gumi futófelület, precíziós golyóscsapágy

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

## Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	160 mm
Kerékszélesség	46 mm
Tengelyfurat átmérője	12.5 mm
Agyhossz	60 mm
Hőtartomány	- 20 / + 80 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.929 kg
Futófelület keménysége	Shore A 63
Terhelhetőség	300 kg
Statikus teherbírás	600 kg

## Méretetek



## Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ● ●
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○