

ELASTECH

UEP200x46-Ø12

EAN 4031582070378

聚酰胺制轮心,
轮面:减震胎,黑色,精密滚珠轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	200 毫米
车轮宽度	46 毫米
轮轴孔 直径	12.5 毫米
轴心长度	60 毫米
温度	- 20 / + 80 摄氏度
标准	EN 12532
重量	1.312 公斤
轮面硬度	支杆 A 63
动(力)载重量	400 公斤
静载重量	800 公斤

Dimensions



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
磨损	● ● ● ○ ○
防锈	● ● ● ○ ○