

ELASTECH

UEP200x46-Ø12

EAN 4031582070378

Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique noir, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 46 mm |
| Alésage - Ø | 12.5 mm |
| Longueur de moyeu | 60 mm |
| Résistance à la température | - 20 / + 80 °C |
| Norme | EN 12532 |
| Poids | 1.312 kg |
| Dureté du bandage | Shore A 63 |
| Capacité de charge dynamique | 400 kg |
| Capacité de charge statique | 800 kg |

Dimensions



Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ● ● |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |