

# ELASTECH

УЕР200x46-Ø12

EAN 4031582070378

Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, чорна, прецизійний шарикопідшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	46 MM
Діаметр отвору осі	12.5 MM
Довжина ступиці	60 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.312 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 63
Вантажопідйомність	400 кг
допустиме навантаження (статичне)	800 кг

## Dimensions



## Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○