

ELASTECH

UER100x34-Ø12

EAN 4031582323290

Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun:elastická guma, černá, přesné jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	34 mm
Osa kolečka Ø	12 mm
Délka náboje	44.4 mm
Teplota	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.245 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 63
Dynamická nosnost	160 kg
Statická nosnost	320 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○